



SKH01 (MB) (権利)
黒Ni
20m/m
(白短レール)



SKH02 (MB) (権利)
黒Ni
20m/m
(白短レール)



SKH03 (MB) (権利)
黒Ni
20m/m
(白短レール)



SKH04 (MB) (権利)
黒Ni
20m/m
(黒専用レール)



SKH05
HB (黒Ni)

※表示しているレールの色、長さは6型を除いて標準のセットです。
レールの変更がある場合はご連絡ください。

黒専用レール



レール素材:強化ナイロン
注) 美錠をアイロンでプレスしないでください。

【6型の取り付け方】

1. アイロンで両端を折り曲げる。
(この時、スベリ止と同じ巾に折り曲げて下さい)




2. 両端をスベリ止めに縫い付けた後、切り放す。




(スベリ止の横から布がはみ出していると美錠に入りません。)

3. スベリ止めと同じ巾の薄い紙(週刊誌の表紙等)を図のようにはさみ美錠に差し込みます。



4. 布の部分が美錠の反対側に覗いたら、紙だけを先に抜き取ります。



5. スベリ止めがストッパーに接触する位置まで差し込んだら、必ず美錠の上部にある押さえを押してから差し込んで下さい。

6. 最後にスベリ止めの両端を縫い付けて出来上りです。



※この美錠はスライド式のため、布地の厚さに制限がございます。夏用(0.2mm)~冬用(0.5mm)までが
可能で重ね合わせた厚さが1.2mmを越えるような厚布地につきましては使用出来ませんのでご注意願います。